

选择

电源类型

- ☐ 电池供电
- ☐ 涡轮

阀体类型

- ☐ 鹅颈式

安装

- ☐ 台面

电源

- ☐ 电池 (BAT)
- ☐ 电池 + 涡轮 (TUR)

传感器类型

- ☐ Infrared

流速

- ☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)
- ☐ 2.2 加仑/分钟 (8.3 升/分钟) (2.2 加仑/分钟)
- ☐ 0.35 加仑/分钟 (1.3 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)
- ☐ 1.0 加仑/分钟 (3.8 升/分钟) (1.0 加仑/分钟)
- ☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)

出水类型

- ☐ 层流式 (LAM)
- ☐ 淋浴喷头 (SHR)
- ☐ 多层流式 (MLM)

喷嘴类型

- ☐ 手术用弯嘴 (S)

面板

- ☐ 4" (102mm) (4)
- ☐ 8" (203mm) (8)
- ☐ None

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)

控制入口

- ☐ 台下

混水阀

- ☐ 三通止回阀 (TEE)
- ☐ 台下恒温混水阀 (BDT)
- ☐ 台下手动混水阀 (BDM)
- ☐ 台上混水阀 (ADM)

清洗站

- ☐ 是 (WS)

特点

- ☐ 流量限制 (F)
- ☐ Less Battery (LB)
- ☐ Long Range Sensor (LR)

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准 仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • [sloanasia.com](#)
- ☐ 符合 ASME A112.18.1 规范

下载日期 04/19/24 • 修订日期 02/05/24 • [查看最新版本](#)

- ☐ EPD
- ☐ HPD



图为标准 EBF-750

描述

Optima® 电池或涡轮供电台面安装鹅颈式

产品特性

- 商用级水龙头
- 符合 ADA 标准
- 铸造黄铜喷嘴
- 快速连接头
- 一体式水开关
- 无线设置调整
- 按需或计量激活
- 卫生管线冲洗
- 用水量和电池电量报告
- 自适应传感器

智能水龙头额外选项

- 24VAC 插头式适配器、电源线束组件或埋墙式安装电源
- 多单元插线板组件
- 110V 或 230V/6VDC 插头式适配器
- 可提供特殊 PVD 表面处理的不锈钢拉丝、镀镍拉丝、抛光黄铜和哑光黑

下载

- [Optima 智能水龙头台下安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [ETF-700/700-S 与 EBF-750/750-S 台下维修与保养指南](#)
- [面板指南](#)
- [其他下载](#)

视频

-  Sloan Connect 应用程序®
-  仕龙 Optima 台下水龙头

- ☐ IAPMO
- ☐ NSF-61
- ☐ Proposition 65 65
- ☐ TAS
- ☐ 经过 UPC 认证
- ☐ 符合 UPC 低铅标准

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)