

选择

电源类型

- ☐ 电池供电
- ☐ 涡轮

阀体类型

- ☐ 中款

安装

- ☐ 台面

电源

- ☐ 电池 (BAT)
- ☐ 电池 + 涡轮 (TUR)
- ☐ 涡轮 (TUR)

传感器类型

- ☐ Infrared

流速

- ☐ 0.5 加仑/分钟 (1.9 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)
- ☐ 0.35 加仑/分钟 (1.3 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)
- ☐ 1.5 加仑/分钟 (5.7 升/分钟) (1.5 加仑/分钟)
- ☐ 2.2 加仑/分钟 (8.3 升/分钟) (2.2 加仑/分钟)

出水类型

- ☐ 多层流式 (MLM)
- ☐ 起泡式 (AER)
- ☐ 层流式 (LAM)

面板

- ☐ 4" (102mm) (4)
- ☐ 8" (203mm) (8)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)

控制入口

- ☐ 台下

混水阀

- ☐ 三通止回阀 (TEE)
- ☐ 台下手动混水阀 (BDM)
- ☐ 台下恒温混水阀 (BDT)
- ☐ 台上混水阀 (ADM)

特点

- ☐ 无标识 (LL)
- ☐ ETF433A (ETF433A)

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 ASME A112.18.1 规范
- ☐ 符合 CEC 标准
- ☐ EPD
- ☐ HPD
- ☐ NSF-61
- ☐ Proposition 65 65
- ☐ TAS
- ☐ 经过 UPC 认证
- ☐ 符合 UPC 低铅标准



图为标准 EBF-85

描述

Optima® 电池或涡轮供电台面安装式中款

产品特性

- 商用级水龙头
- 符合 ADA 标准
- 铸造黄铜喷嘴
- 快速连接头
- 一体式水开关
- 无线设置调整
- 按需或计量激活
- 卫生管线冲洗
- 用水量和电池电量报告
- 自适应传感器

智能水龙头额外选项

- 24VAC 插头式适配器、电源线束组件或埋墙式安装电源
- 多单元插线板组件
- 110V 或 230V/6VDC 插头式适配器
- Special PVD finishes available Brushed Stainless, Brushed Nickel, Polished Brass and Graphite

下载

- [Optima 智能水龙头台下安装说明](#)
- [ETF-80/880 与 EBF-85/187 台下式维修与保养指南](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [面板指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- Sloan Connect 应用程序®
- 仕龙 Optima 台下水龙头

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器](#)。

[为这款水龙头寻找兼容的水槽](#)。